

**DNMG 150604, Type: IC8250****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250730 IC8250
GTIN	7291075320015
Artikelklasse	26B

Beskrivelse**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Antal skift/skær	4
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 380 m/min
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150604
Skæredybde a_p	0,4 - 3,5 mm
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,08 - 0,25 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm

Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbryder	F3P
Type	IC8250
Producentbetegnelse	DNMG 150604-F3P IC8250
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning