


**CNMG 120408, Type: IC8250****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250271 IC8250
GTIN	7291075329506
Artikelklasse	26B

Beskrivelse**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120408
Skærebetingelse	let afbrudt
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 380 m/min
Primær anvendelse	P
Type	IC8250
Antal skift/skær	4
Tilspænding f	0,15 - 0,6 mm/o
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning

Hjørneradius	0,85 mm
Skæremateriale	HM
Spånbrøder	M3P
Producentbetegnelse	CNMG 120408-M3P IC8250
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning