


**CNMG 120408, Type: IC8150****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250071 IC8150
GTIN	7291075319620
Artikelklasse	26B

**Beskrivelse****Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Teknisk beskrivelse**

Spånryder	F3P
Type	IC8150
Skæredybde $a_p$	0,4 - 3,5 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Primær anvendelse	P
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120408
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	180 - 400 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Tilspænding $f$	0,05 - 0,25 mm/o

Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	kontinuerlig
Antal skift/skær	4
Producentbetegnelse	CNMG 120408-F3P IC8150
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning