

**DNMG 150604, Type: IC8150****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250730 IC8150
GTIN	7291075319989
Artikelklasse	26B

**Beskrivelse****Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Teknisk beskrivelse**

Antal skift/skær	4
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150604
Spånbrøder	F3P
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	180 - 400 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde $a_p$	0,4 - 3,5 mm
Tilspænding $f$	0,08 - 0,25 mm/o

Primær anvendelse	P
Type	IC8150
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Producentbetegnelse	DNMG 150604-F3P IC8150
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning