

**CNMG 120404, Type: IC6025****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250070 IC6025
GTIN	7291075336399
Artikelklasse	26B

Beskrivelse**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	M
Spånbrøder	F3M
Type	IC6025
Skæredybde a_p	0,1 - 1,5 mm
Antal skift/skær	4
Skærebetingelse	let afbrudt
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 230 m/min
Hjørneradius	0,4 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Producentbetegnelse	CNMG 120404-F3M IC6025
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning