

**DNMG 150608, Type: IC6025****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250810 IC6025
GTIN	7291075305104
Artikelklasse	26B

Beskrivelse**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	M3M
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Antal skift/skær	4
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	let afbrudt
Tilspænding f	0,17 - 0,5 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 230 m/min
Type	IC6025
Skæremateriale	HM
Producentbetegnelse	DNMG 150608-M3M IC6025
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning