


**CNMG 120412, Type: IC8250****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250272 IC8250
GTIN	7291075329551
Artikelklasse	26B

Beskrivelse**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	1,2 mm
Spånbrøder	M3P
ISO-kode, vendeskærsplade	CNMG 120412
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 380 m/min
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Tilspænding f	0,15 - 0,6 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt
Primær anvendelse	P

Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Type	IC8250
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Producentbetegnelse	CNMG 120412-M3P IC8250
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning