

**CNMG 120408, Type: IC6015****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250271 IC6015
GTIN	7291075305678
Artikelklasse	26B

**Beskrivelse****Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Teknisk beskrivelse**

Antal skift/skær	4
Hjørneradius	0,85 mm
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120408
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Tilspænding f	0,17 - 0,5 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	140 - 300 m/min
Skæredybde $a_p$	0,5 - 5 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig

Primær anvendelse	M
Type	IC6015
Spånbrøder	M3M
Producentbetegnelse	CNMG 120408-M3M IC6015
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning