

**DNMG 150608, Type: IC6015****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250810 IC6015
GTIN	7291075305111
Artikelklasse	26B

Beskrivelse**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Type	IC6015
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	140 - 300 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608
Spånryder	M3M
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning

Tilspænding f	0,17 - 0,5 mm/o
Primær anvendelse	M
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Producentbetegnelse	DNMG 150608-M3M IC6015
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning