

**DNMG 150608, Type: IC8150****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250810 IC8150
GTIN	7291075329841
Artikelklasse	26B

Beskrivelse**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,15 - 0,6 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbrøder	M3P
Type	IC8150
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	180 - 400 m/min
Antal skift/skær	4

ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608
Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Producentbetegnelse	DNMG 150608-M3P IC8150
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning