

**DNMG 150604, Type: IC6025****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250730 IC6025
GTIN	7291075341898
Artikelklasse	26B

**Beskrivelse****Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Teknisk beskrivelse**

Spånryder	F3M
Antal skift/skær	4
Skæremateriale	HM
Skæredybde $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Skærebetingelse	let afbrudt
Type	IC6025
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 230 m/min
Tilspænding $f$	0,1 - 0,4 mm/o

ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150604
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,4 mm
Producentbetegnelse	DNMG 150604-F3M IC6025
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning