

**DNMG 150612, Type: IC8150****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250811 IC8150
GTIN	7291075329858
Artikelklasse	26B

Beskrivelse**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Tilspænding f	0,15 - 0,6 mm/o
Hjørneradius	1,2 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	180 - 400 m/min
Antal skift/skær	4
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150612
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	P

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Type	IC8150
Spånbryder	M3P
Producentbetegnelse	DNMG 150612-M3P IC8150
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning