

**DNMG 150608, Type: IC8250****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250810 IC8250
GTIN	7291075329872
Artikelklasse	26B

Beskrivelse**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,15 - 0,6 mm/o
Type	IC8250
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,8 mm
Antal skift/skær	4
Spånbryder	M3P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608

Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 380 m/min
Producentbetegnelse	DNMG 150608-M3P IC8250
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning