

**DNMG 150608, Type: IC6015****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250731 IC6015
GTIN	7291075341904
Artikelklasse	26B

Beskrivelse**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Spånbrøder	F3M
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	140 - 300 m/min
Skæredybde a_p	0,1 - 1,5 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
ISO-kode, vendeskærsplade	DNMG 150608
Antal skift/skær	4
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Skæremateriale	HM
Type	IC6015

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,8 mm
Producentbetegnelse	DNMG 150608-F3M IC6015
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning