

**VNMG 160404, Type: IC6015****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251790 IC6015
GTIN	7291075350876
Artikelklasse	26B

**Beskrivelse****Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	140 - 300 m/min
Type	IC6015
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160404
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæredybde $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbrøder	F3M
Skæremateriale	HM

Tilspænding f	0,05 - 0,3 mm/o
Primær anvendelse	M
Antal skift/skær	4
Producentbetegnelse	VNMG 160404-F3M IC6015
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning