

**DNMG 150608, Type: IC8150****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250731 IC8150
GTIN	7291075319996
Artikelklasse	26B

Beskrivelse**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Antal skift/skær	4
Spånbryder	F3P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,08 - 0,25 mm/o
Type	IC8150
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	P

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	180 - 400 m/min
Skæredybde a_p	0,4 - 3,5 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Producentbetegnelse	DNMG 150608-F3P IC8150
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning