


**WNMG 080404, Type: IC8250****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251990 IC8250
GTIN	7291075319385
Artikelklasse	26B

**Beskrivelse****Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	P
Type	IC8250
Skærebetingelse	let afbrudt
Antal skift/skær	6
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404
Skæredybde $a_p$	0,4 - 2,5 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Tilspænding $f$	0,08 - 0,25 mm/o

Skæremateriale	HM
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	150 - 380 m/min
Spånbrøder	F3P
Producentbetegnelse	WNMG 080404-F3P IC8250
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning