


**WNMG 080408, Type: IC8250****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251991 IC8250
GTIN	7291075319392
Artikelklasse	26B

Beskrivelse**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Tilspænding f	0,08 - 0,25 mm/o
Skæremateriale	HM
Spånbrøder	F3P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 380 m/min
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	let afbrudt
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080408
Skæredybde a_p	0,4 - 2,5 mm

Antal skift/skær	6
Type	IC8250
Hjørneradius	0,8 mm
Producentbetegnelse	WNMG 080408-F3P IC8250
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning