

**WNMG 080408, Type: IC6015****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251991 IC6015
GTIN	7291075336740
Artikelklasse	26B

**Beskrivelse****Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	M
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Antal skift/skær	6
Skæredybde $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding $f$	0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	140 - 300 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080408
Spånryder	F3M
Type	IC6015

Hjørneradius	0,8 mm
Skæremateriale	HM
Producentbetegnelse	WNMG 080408-F3M IC6015
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning