


**WNMG 080408, Type: IC6015****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252121 IC6015
GTIN	7291075306088
Artikelklasse	26B

Beskrivelse**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080408
Primær anvendelse	M
Antal skift/skær	6
Tilspænding f	0,17 - 0,5 mm/o
Spånbryder	M3M
Type	IC6015
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	140 - 300 m/min
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Hjørneradius	0,8 mm

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæremateriale	HM
Producentbetegnelse	WNMG 080408-M3M IC6015
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning