

**VNMG 160408, Type: IC6015****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251851 IC6015
GTIN	7291075307108
Artikelklasse	26B

Beskrivelse**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Antal skift/skær	4
Hjørneradius	0,8 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160408
Spånbrøder	M3M
Type	IC6015
Skæredybde a_p	0,4 - 2,5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	140 - 300 m/min
Primær anvendelse	M

Tilspænding f	0,07 - 0,3 mm/o
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Producentbetegnelse	VNMG 160408-M3M IC6015
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning