

**VNMG 160404, Type: IC6015****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251850 IC6015
GTIN	7291075307115
Artikelklasse	26B

**Beskrivelse****Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160404
Skæremateriale	HM
Spånbrøder	M3M
Antal skift/skær	4
Skæredybde $a_p$	0,4 - 2,5 mm
Type	IC6015
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Primær anvendelse	M
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	140 - 300 m/min

Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,07 - 0,3 mm/o
Producentbetegnelse	VNMG 160404-M3M IC6015
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning