

**VNMG 160408, Type: IC8150****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251791 IC8150
GTIN	7291075326109
Artikelklasse	26B

Beskrivelse**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Spånbrøder	F3P
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæredybde a_p	0,4 - 2,5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	180 - 400 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	P
Type	IC8150
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160408

Antal skift/skær	4
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding f	0,08 - 0,24 mm/o
Producentbetegnelse	VNMG 160408-F3P IC8150
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning