

**WNMG 080408, Type: IC6025****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251991 IC6025
GTIN	7291075336757
Artikelklasse	26B

Beskrivelse**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	M
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 230 m/min
Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	0,1 - 1,5 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080408
Antal skift/skær	6
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Spånbrøder	F3M
Type	IC6025

Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	let afbrudt
Producentbetegnelse	WNMG 080408-F3M IC6025
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning