


**WNMG 080404, Type: IC8150****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251990 IC8150
GTIN	7291075319354
Artikelklasse	26B

Beskrivelse**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	180 - 400 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404
Primær anvendelse	P
Spånryder	F3P
Type	IC8150
Tilspænding f	0,08 - 0,25 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig

Antal skift/skær	6
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæredybde a_p	0,4 - 2,5 mm
Producentbetegnelse	WNMG 080404-F3P IC8150
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning