

**WNMG 080404, Type: IC8150****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252120 IC8150
GTIN	7291075329179
Artikelklasse	26B

**Beskrivelse****Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Teknisk beskrivelse**

Skæremateriale	HM
Skæredybde $a_p$	0,5 - 4 mm
Type	IC8150
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404
Tilspænding $f$	0,15 - 0,6 mm/o
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	180 - 400 m/min
Antal skift/skær	6

Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	M3P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Producentbetegnelse	WNMG 080404-M3P IC8150
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning