

**WNMG 080408, Type: IC8150****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 252121 IC8150 |
| GTIN | 7291075329186 |
| Artikelklasse | 26B |

Beskrivelse**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|-----------------------|
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMG 080408 |
| Primær anvendelse | P |
| Skærebetingelse | kontinuerlig |
| Type | IC8150 |
| Antal skift/skær | 6 |
| Hjørneradius | 0,8 mm |
| Skæredybde a_p | 0,5 - 4 mm |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 180 - 400 m/min |

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Tilspænding f | 0,15 - 0,6 mm/o |
| Spånbryder | M3P |
| Skæremateriale | HM |
| Producentbetegnelse | WNMG 080408-M3P IC8150 |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |