

**WNMG 080404, Type: IC6025****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251990 IC6025
GTIN	7291075336733
Artikelklasse	26B

Beskrivelse**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Antal skift/skær	6
Primær anvendelse	M
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærebetingelse	let afbrudt
Hjørneradius	0,4 mm
Type	IC6025
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Spånryder	F3M
Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 230 m/min

ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404
Skæredybde a_p	0,1 - 1,5 mm
Producentbetegnelse	WNMG 080404-F3M IC6025
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning