


**WNMG 080408, Type: IC6025****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 252121 IC6025 |
| GTIN                | 7291075306019 |
| Artikelklasse       | 26B           |

**Beskrivelse****Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Teknisk beskrivelse**

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Spånryder                  | M3M                   |
| Hjørneradius               | 0,8 mm                |
| Slet-/skrubbearbejdning    | Skrubsletbearbejdning |
| Primær anvendelse          | M                     |
| Tilspænding f              | 0,17 - 0,5 mm/o       |
| Antal skift/skær           | 6                     |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMG 080408           |
| Type                       | IC6025                |
| Skæremateriale             | HM                    |

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Skæredybde $a_p$                         | 0,5 - 4 mm                    |
| Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse | 120 - 230 m/min               |
| Skærebetingelse                          | let afbrudt                   |
| Producentbetegnelse                      | WNMG 080408-M3M IC6025        |
| Produkttype                              | Vendeskærsplatte til drejning |