

**VNMG 160408, Type: IC6025****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251791 IC6025
GTIN	7291075350890
Artikelklasse	26B

Beskrivelse**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Type	IC6025
Tilspænding f	0,05 - 0,3 mm/o
Skæremateriale	HM
Spånbrøder	F3M
ISO-kode, vendeskærsplade	VNMG 160408
Hjørneradius	0,8 mm
Primær anvendelse	M
Skæredybde a_p	0,1 - 1,5 mm
Skærebetingelse	let afbrudt

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 230 m/min
Antal skift/skær	4
Producentbetegnelse	VNMG 160408-F3M IC6025
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning