

**WNMG 080404, Type: IC6015****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251990 IC6015
GTIN	7291075336726
Artikelklasse	26B

Beskrivelse**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	140 - 300 m/min
Spånbrøder	F3M
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Type	IC6015
Skæredybde a_p	0,1 - 1,5 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404
Hjørneradius	0,4 mm
Skæremateriale	HM

Antal skift/skær	6
Primær anvendelse	M
Producentbetegnelse	WNMG 080404-F3M IC6015
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning