

**Garant****Skivefræser med krave Bredde  $a_p = 6$  mm,  $\varnothing D$ : 125mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218564 125
GTIN	4045197462497
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skivefræser i robust specialstål til vibrationsminimering.

**Anvendelse:**

Til not- og formfræsning. Kan bruges til plan eller ikke plan notbund.

**Reservedel:**

Nr. 219950 (TX15; 2,2 Nm).

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. IP15**.  
Der kan fås skivefræsere op til  $\varnothing D = 200$  mm.

**Teknisk beskrivelse**

Skær- $\varnothing D_c$	125 mm
effektivt skærantal $Z_{\text{eff}}$	6
passende vendeskærsplatter	SNHX
Samlet længde $L_{i \text{ alt}}$	50 mm
Maks. indskæringsdybde $a_{e \text{ maks}}$	23,7 mm

Holdeboring-Ø	40 mm
Krave-Ø d <sub>1</sub>	70 mm
Antal vendeskærsplatter	12
Skaftudførelse	med boring
Indvendig køling	nej
Værktøjsudskiftning	PowerCard
ISO-kode, vendeskærsplatte	SN.. 1203
Vendeplatteskruesæt	219950 (IP15; 2,2 Nm)
Produkttype	Skivefræser

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219950
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2