



HELI3MILL-hjørnefræser, med boring, Ø DC/antal skær Z: 100/6mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	226490 100/6
GTIN	7291075313109
Artikelklasse	19D

Beskrivelse

Udførelse:

Processikkert hjørnefræsesystem til et bredt anvendelsesspektrum. Udførelser i to systemstørrelser med skærekantlængder på 10 og 15 mm. Optimalt støttede Trigon-vendeskærsplatter i sædet garanterer ægte 90°-skuldre. Ideelt egnet til opgaver med cirkulær borefræsning og ramping.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i\text{alt}}$	50 mm
Cirkulær borefræsning a_p	3,6 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	195 mm
Antal skær Z	6
Skær- $\varnothing D_c$	100 mm
Holdeboring- \varnothing	32 mm

Rampingvinkel α_{maks}	0,7 grader
Ramplinglængde L for α_{maks}	1072,2 mm
$\varnothing D_3$	95,6 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	199 mm
Serie	HELI3MILL
passende vendeskærsplatter	TD..1505..
Producentbetegnelse	HM390 FTD D100-6-32-15
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Plunging
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 2	229696 2
------------------------------------	----------