

**VNMG 160404, Type: IC8150****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251790 IC8150
GTIN	7291075326086
Artikelklasse	26B

**Beskrivelse****Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Teknisk beskrivelse**

Type	IC8150
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f	0,08 - 0,24 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160404
Spånbrøder	F3P
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	180 - 400 m/min
Antal skift/skær	4

Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæredybde $a_p$	0,4 - 2,5 mm
Producentbetegnelse	VNMG 160404-F3P IC8150
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning