

**WNMG 080408, Type: IC8250****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252121 IC8250
GTIN	7291075329261
Artikelklasse	26B

Beskrivelse**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080408
Antal skift/skær	6
Primær anvendelse	P
Type	IC8250
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 380 m/min
Spånbrøder	M3P
Tilspænding f	0,15 - 0,6 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm

Skærebetingelse	let afbrudt
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Producentbetegnelse	WNMG 080408-M3P IC8250
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning