



HELI3MILL-hjørnefræser, med boring, Ø DC/antal skær Z: 80/6mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	226490 80/6
GTIN	7291075313062
Artikelklasse	19D

Beskrivelse

Udførelse:

Processikkert hjørnefræsesystem til et bredt anvendelsesspektrum. Udførelser i to systemstørrelser med skærekantlængder på 10 og 15 mm. Optimalt støttede Trigonvendeskersplatter i sædet garanterer ægte 90°-skuldre. Ideelt egnet til opgaver med cirkulær borefræsning og ramping.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Teknisk beskrivelse

Ø D ₃	75,6 mm
Holdeboring-Ø	27 mm
Cirkulær borefræsning Ø D _{maks}	159 mm
passende vendeskersplatter	TD..1505..
Antal skær Z	6
Cirkulær borefræsning Ø D _{min}	155 mm

Skær-Ø D_c	80 mm
Serie	HELI3MILL
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	50 mm
Cirkulær borefræsning a_p	3,7 mm
Rampinglængde L for α_{maks}	833,9 mm
Rampingvinkel α_{maks}	0,9 grader
Producentbetegnelse	HM390 FTD D080-6-27-15
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Plunging
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 2	229696 2
------------------------------------	----------