



## HELI3MILL-hjørnefræser, med boring, Ø DC/antal skær Z: 100/8mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	226490 100/8
GTIN	7291075313116
Artikelklasse	19D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Processikkert hjørnefræsesystem til et bredt anvendelsesspektrum. Udførelser i to systemstørrelser med skærekantlængder på 10 og 15 mm. Optimalt støttede Trigon-vendeskærsplatter i sædet garanterer ægte 90°-skuldre. Ideelt egnet til opgaver med cirkulær borefræsning og ramping.

#### Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

### Teknisk beskrivelse

Rampingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	0,7 grader
Serie	HELI3MILL
Ø D <sub>3</sub>	95,6 mm
Cirkulær borefræsning Ø D <sub>maks</sub>	199 mm
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	50 mm
Skær-Ø D <sub>c</sub>	100 mm

Holdeboring-Ø	32 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{min}$	195 mm
Cirkulær borefræsning $a_p$	3,6 mm
Antal skær Z	8
Ramplinglængde L for $\alpha_{maks}$	1072,2 mm
passende vendeskærsplatter	TD..1505..
Producentbetegnelse	HM390 FTD D100-8-32-15
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Rampling
Fræseanvendelse	Plunging
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Hjørnefræser

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 2	229696 2
------------------------------------	----------