

**HELISLOT T-notfræser, Weldon-skaft, Ø DC / Zeff: 40/1mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227700 40/1
GTIN	7291075332865
Artikelklasse	19D

Beskrivelse**Udførelse:**

Økonomisk bearbejdning af noter og T-noter. Forskellige slidsbredder med kun én vendeplattestørrelse takket være platteholderkonceptet med forskudte tænder. Kvadratiske vendeplatter med positiv spånvinkel giver effektiv og skånsom bearbejdning. Høj processikkerhed takket være optimeret platteunderstøttelse i holderen.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	XNMU130608
Skaft-Ø D_s h6	32 mm
Krave-Ø d_1	21 mm
effektivt skærantal Z_{eff}	1
Hjørnefasvinkel	90 grader
Samlet længde $L_{i,alt}$	120 mm
Udhængslængde L_1	47 mm
Antal vendeskærsplatter	2
Nothøjde a_p	18 mm
Skær-Ø D_c	40 mm

Producentbetegnelse	ETS D40-18-W32-XN13
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Produkttype	T-notfræser

Tilbehør

Spændeskruer Type 1	229697 1
---------------------	----------