



HELI3MILL-hjørnefræser, med boring, Ø DC/antal skær Z: 80/7mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	226490 80/7
GTIN	7291075313307
Artikelklasse	19D

Beskrivelse

Udførelse:

Processikkert hjørnefræsesystem til et bredt anvendelsesspektrum. Udførelser i to systemstørrelser med skærekantlængder på 10 og 15 mm. Optimalt støttede Trigon-vendeskærsplatter i sædet garanterer ægte 90°-skuldre. Ideelt egnet til opgaver med cirkulær borefræsning og ramping.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Teknisk beskrivelse

Cirkulær borefræsning a_p	3,7 mm
Rampingvinkel α_{maks}	0,9 grader
Samlet længde $L_{i alt}$	50 mm
Holdeboring-Ø	27 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{min}$	155 mm
Ramplinglængde L for α_{maks}	833,9 mm

passende vendeskærsplatter	TD..1505..
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	159 mm
Antal skær Z	7
Skær- $\varnothing D_c$	80 mm
$\varnothing D_3$	75,6 mm
Serie	HELI3MILL
Producentbetegnelse	HM390 FTD D080-7-27-15
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Plunging
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 2	229696 2
------------------------------------	----------