



HELISLOT T-notfræser, Weldon-skaft, Ø DC / Zeff: 48/2mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	227700 48/2
GTIN	7291075332872
Artikelklasse	19D

Beskrivelse

Udførelse:

Økonomisk bearbejdning af noter og T-noter. Forskellige slidsbredder med kun én vendeplattestørrelse takket være platteholderkonceptet med forskudte tænder. Kvadratiske vendeplatter med positiv spånvinkel giver effektiv og skånsom bearbejdning. Høj processikkerhed takket være optimeret platteunderstøttelse i holderen.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Teknisk beskrivelse

Antal vendeskærplatter	4
effektivt skærantal Z_{eff}	2
Krave-Ø d_1	27 mm
Samlet længde $L_{i \text{ alt}}$	130 mm
Udhængslængde L_1	58 mm
Skær-Ø D_c	48 mm
passende vendeskærplatter	XNMU130608
Nothøjde a_p	22 mm
Hjørnefasvinkel	90 grader
Skaft-Ø D_s h6	32 mm

Producentbetegnelse	ETS D48-22-W32-XN13
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Produkttype	T-notfræser

Tilbehør

Spændeskruer Type 1	229697 1
---------------------	----------