

**Garant****Skivefræser med krave Bredde ap = 6 mm, Ø D: 80mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218564 80
GTIN	4045197462473
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skivefræser i robust specialstål til vibrationsminimering.

**Anvendelse:**

Til not- og formfræsning. Kan bruges til plan eller ikke plan notbund.

**Reservedel:**

Nr. 219950 (TX15; 2,2 Nm).

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. IP15**.  
Der kan fås skivefræsere op til Ø D = 200 mm.

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	50 mm
passende vendeskærsplatter	SNHX
Maks. indskæringsdybde $a_{e\text{ maks}}$	20 mm
Skær-Ø $D_c$	80 mm
Kravelængde $L_1$	15 mm

Holdeboring-Ø	22 mm
Krave-Ø d <sub>1</sub>	40 mm
effektivt skærantal Z <sub>eff</sub>	4
Antal vendeskærsplatter	8
Skaftudførelse	med boring
Indvendig køling	nej
Værktøjsudskiftning	PowerCard
ISO-kode, vendeskærsplatte	SN.. 1203
Vendeplatteskruesæt	219950 (IP15; 2,2 Nm)
Produkttype	Skivefræser

## Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219950