

**HELISLOT skivefræser med flange, Ø DC / Zeff: 100/6mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 227720 100/6 |
| GTIN | 7291075430905 |
| Artikelklasse | 19D |

Beskrivelse**Udførelse:**

Økonomisk bearbejdning af noter og T-noter. Forskellige slidsbredder med kun én vendeplattestørrelse takket være platteholderkonceptet med forskudte tænder. Kvadratiske vendeplatter med positiv spånvinkel giver effektiv og skånsom bearbejdning. Høj processikkerhed takket være optimeret platteunderstøttelse i holderen.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------------|----------|
| Antal vendeskærsplatter | 12 |
| Samlet længde $L_{i,alt}$ | 40 mm |
| Serie | HELISLOT |
| Skær-Ø D_c | 100 mm |
| effektivt skærantal Z_{eff} | 6 |
| Kravelængde L_1 | 25 mm |

| | |
|---|---------------------|
| Maks. indskæringsdybde $a_{e \text{ maks}}$ | 26 mm |
| Holdeboring-Ø | 27 mm |
| Slidsbredde a_p | 12 mm |
| Producentbetegnelse | FDN D100-12-27-XN09 |
| Skaftudførelse | med boring |
| Produkttype | Skivefræser |

Tilbehør

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Vendeplatteskruesæt 5 dele Type 3 | 229695 3 |
|-----------------------------------|----------|