




HELISLOT skivefræser med flange, Ø DC / Zeff: 100/6mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	227720 100/6
GTIN	7291075430905
Artikelklasse	19D

Beskrivelse

Udførelse:

Økonomisk bearbejdning af noter og T-noter. Forskellige slidsbredder med kun én vendeplattestørrelse takket være platteholderkonceptet med forskudte tænder. Kvadratiske vendeplatter med positiv spånvinkel giver effektiv og skånsom bearbejdning. Høj processikkerhed takket være optimeret platteunderstøttelse i holderen.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Teknisk beskrivelse

Antal vendeskærplatter	12
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	40 mm
Serie	HELISLOT
Skær-Ø D_c	100 mm
effektivt skærantal Z_{eff}	6
Kravelængde L_1	25 mm

Maks. indskæringsdybde $a_{e \text{ maks}}$	26 mm
Holdeboring-Ø	27 mm
Slidsbredde a_p	12 mm
Producentbetegnelse	FDN D100-12-27-XN09
Skaftudførelse	med boring
Produkttype	Skivefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 5 dele Type 3	229695 3
-----------------------------------	----------