

Garant**Skivefræser med krave Bredde $a_p = 12$ mm, $\varnothing D$: 50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218567 50
GTIN	4045197530479
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Skivefræser i robust specialstål til vibrationsminimering.

Anvendelse:

Til not- og formfræsning. Kan bruges til plan eller ikke plan notbund.

Reservedel:

Nr. 219984 (TX15; 2,2 Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. IP15**.
Der kan fås skivefræsere op til $\varnothing D = 200$ mm.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	SNHX
Krave- $\varnothing d_1$	32 mm
Skær- $\varnothing D_c$	50 mm
effektivt skærantal Z_{eff}	2
Maks. indskæringsdybde $a_{e \text{ maks}}$	8,5 mm

Samlet længde $L_{i,alt}$	50 mm
Holdeboring-Ø	16 mm
Kravelængde L_1	15 mm
Antal vendeskærsplatter	4
Skafatudførelse	med boring
Indvendig køling	nej
Værktøjsudskiftning	PowerCard
ISO-kode, vendeskærsplatte	SN.. 1207
Vendeplatteskruesæt	219984 (IP15; 2,2 Nm)
Produkttype	Skivefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219984
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentskrueetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2