

Garant**Skivefræser med krave Bredde ap = 8 mm, Ø D: 100mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218565 100
GTIN	4045197530264
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Skivefræser i robust specialstål til vibrationsminimering.

Anvendelse:

Til not- og formfræsning. Kan bruges til plan eller ikke plan notbund.

Reservedel:

Nr. 219978 (TX15; 2,2 Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. IP15**.

Der kan fås skivefræsere op til Ø D = 200 mm.

Teknisk beskrivelse

effektivt skærantal Z_{eff}	5
passende vendeskærsplatter	SNHX
Maks. indskæringsdybde $a_{e \text{ maks}}$	24,2 mm
Krave-Ø d_1	48 mm
Skær-Ø D_c	100 mm

Holdeboring-Ø	27 mm
Samlet længde L _{alt}	50 mm
Antal vendeskærsplatter	10
Skafthudførelse	med boring
Indvendig køling	nej
Værktøjsudskiftning	PowerCard
ISO-kode, vendeskærsplatte	SN.. 12045
Vendeplatteskruesæt	219978 (IP15; 2,2 Nm)
Produkttype	Skivefræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219978
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP