

**Garant****Skivefræser med krave Bredde ap = 12 mm, Ø D: 160mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218567 160
GTIN	4045197530523
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skivefræser i robust specialstål til vibrationsminimering.

**Anvendelse:**

Til not- og formfræsning. Kan bruges til plan eller ikke plan notbund.

**Reservedel:**

Nr. 219984 (TX15; 2,2 Nm).

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. IP15**.  
Der kan fås skivefræsere op til Ø D = 200 mm.

**Teknisk beskrivelse**

Krave-Ø $d_1$	70 mm
Maks. indskæringsdybde $a_{e\text{ maks}}$	41,2 mm
effektivt skærantal $Z_{\text{eff}}$	8
Holdeboring-Ø	40 mm
Skær-Ø $D_c$	160 mm

passende vendeskærsplatter	SNHX
Samlet længde $L_{i alt}$	50 mm
Antal vendeskærsplatter	16
Skaftudførelse	med boring
Indvendig køling	nej
Værktøjsudskiftning	PowerCard
ISO-kode, vendeskærsplatte	SN.. 1207
Vendeplatteskruesæt	219984 (IP15; 2,2 Nm)
Produkttype	Skivefræser

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219984
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2