

**Garant****Dykfræser 90°, med boring, Ø D / antal skær Z: 42/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	211806 42/3
GTIN	4045197502049
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Højere værktøjsstivhed takket være vridningssikring mellem vendeskærsplatter og platteholder.

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,7** med klinge nr. **674252 str. 20IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde $L_{i,alt}$	55 mm
Skær-Ø $D_c$	42 mm
Vendeplatteskruesæt	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Holdeboring-Ø	16 mm
passende vendeskærsplatter	VCG. 2205
Antal skær Z	3
Cirkulær borefræsning Ø $D_{maks}$	82 mm
Cirkulær borefræsning $a_p$	8 mm
Rampingvinkel $\alpha_{maks}$	5,3 grader
Ramplinglængde L for $\alpha_{maks}$	32,34 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{min}$	78 mm

Ø D <sub>3</sub>	36 mm
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Dykfræser

---

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,7 Nm	211750 5,7
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219800