

Garant**Dykfræser 93°, med boring, Ø D / antal skær Z: 52/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	211807 52/3
GTIN	4045197648402
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Højere værktøjsstivhed takket være vridningssikring mellem vendeskærsplatter og platteholder.

Anvendelse:

Til eliminering af fastklemning af spåner, især ved fræsning af dybe lommer.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,7** med klinge nr. **674252 str. 20IP**.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	55 mm
Skær-Ø D_c	52 mm
passende vendeskærsplatter	VCG. 2205
Vendeplatteskruesæt	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Holdeboring-Ø	22 mm
Antal skær Z	3
Rampingvinkel $\alpha_{\text{ maks}}$	4,05 grader
Cirkulær borefræsning a_p	10 mm

Ramplinglængde L for α_{maks}	42,34 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	98 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	102 mm
$\varnothing D_3$	46 mm
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Rampling
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Dykfræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,7 Nm	211750 5,7
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219800
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP