



## TANGGRIP TAG N-MF skæreindsatser, IC1030, Stikbredde w / hjørneradius R: 3,05/0,2mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273634 3,05/0,2
GTIN	7291075325782
Artikelklasse	26A

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Spånbrydere med beskyttelsesfas. Universal til ISO-P og ISO-M. Til fremføring i midten.

**Anvendelse:**

Til af- og indstikning.

**Passer til:**

Skærholder nr. 273610 – 273614.

**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

### Teknisk beskrivelse

Stikbredde W	3,05 mm
Hjørneradius R	0,2 mm
Tilspænding f	0,06 - 0,18 mm/o
Tolerance stikbredde w	0,05 mm
Serie	TANGGRIP-PL

Producentbetegnelse	TAG N3MF IC1030
Antal skift/skær	1
Skæremateriale	HM
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Primær anvendelse	P
Sekundær anvendelse	M
Skærebetingelse	meget afbrudt
Spånbryder	MF
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 180 m/min
Type	IC1030
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning