

**HELISLOT T-notfræser, Weldon-skaft, Ø DC / Ø DSh6: 31,7/25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227718 31,7/25
GTIN	7291075438918
Artikelklasse	19D

Beskrivelse**Udførelse:**

Økonomisk bearbejdning af noter og T-noter. Forskellige slidsbredder med kun én vendeplattestørrelse takket være platteholderkonceptet med forskudte tænder. Kvadratiske vendeplatter med positiv spånvinkel giver effektiv og skånsom bearbejdning. Høj processikkerhed takket være optimeret platteunderstøttelse i holderen.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Teknisk beskrivelse

Hjørnefasvinkel	90 grader
Udhængslængde L_1	41 mm
Krave-Ø d_1	16 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	105 mm
Skær-Ø D_c	31,7 mm
passende vendeskærplatter	XNMMU090408
effektivt skærantal Z_{eff}	2
Skaft-Ø D_s h6	25 mm
Antal vendeskærplatter	4
Nothøjde a_p	10,8 mm

Producentbetegnelse	ETS D32-11-W25-XN09
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Produkttype	T-notfræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt5 dele Type 3	229695 3
----------------------------------	----------